

Relyx™U200

Cemento Universal Autoadhesivo de Resina

Descripción

Por su simplicidad, comodidad y confiabilidad, el cemento de resina 3M™ RelyX™ U200 es su producto de confianza para una amplia gama de indicaciones. Gracias a la química doble autoadhesiva, el cemento 3M™ RelyX™ U200 proporciona alta adhesión, resistencia a la decoloración, estabilidad a largo plazo. El cemento de resina 3M™ RelyX™ U200 está disponible en el sistema de aplicación de jeringa automezcla o en un dispensador Clicker™.



Ventajas

- Ahorra tiempo eliminando los pasos de grabado, priming y unión
- Virtualmente sin sensibilidad postoperatoria.
- Resistencia.
- Tolerancia a la humedad.
- Las puntas endo hacen que los postes de cementación sean fáciles y más confiables.

Indicaciones de uso

Indicación	Metal / con base de metal	Cerámicas de vidrio (incluido disilicato de litio; por ejemplo, e.max®, VITA Mark II, IPS)	Cerámicas de óxido (por ejemplo, Lava™ Plus, Brux Zi®, Procera®)	Resinas compuestas (por ejemplo, VITA ENAMIC®)
Inlays/ onlays	++	+	++	+
Coronas/ puentes	++	++	++	++
Postes endodónticos	++		++	++
Puentes Maryland	+		+	
Restauraciones sobre implantes	++	+	++	++

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay

Presentación

1 dispensador Clicker™ de 11 g; 1 block de mezcla.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay