

Soluciones Dentales

3M™ Filtek™ Supreme Flow

Resina fluida Nanotecnología

12 de agosto de 2025

Ficha Técnica

Descripción:

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative, Restaurador Fluido, es la resina fluida de baja viscosidad que contiene auténtica nanotecnología 3M, con partículas de carga de tamaño 100% nanométrico. Esta tecnología patentada genera nanopartículas de tamaño más uniforme, lo que da como resultado una excelente resistencia al desgaste y retención de pulido y brillo. Con una amplia gama de indicaciones, es el producto ideal para procedimientos estéticos en incrementos de hasta 2 mm.

Incrementos en capas de hasta 2 mm. Fácil manipulación de “flujo por demanda”.

Material restaurador altamente estético. Máxima resistencia al desgaste.

Fotopolimerización con luz visible. Fácil suministro por medio de puntas dispensadoras. Radiopaco. De baja viscosidad

- La jeringa Restaurador 3M™ Filtek™ Supreme Flowable presenta un nuevo diseño de punta con una pared interior cónica que coincide con el ángulo cónico de la jeringa. Esta superficie cónica continua y lisa permite que la bolsa de aire que se crea con cada nueva punta acoplada sea expulsada por la parte frontal de la pasta. El émbolo también incluye una característica de ventilación que permite que el aire salga durante el proceso de fabricación. Como resultado, prácticamente no hay burbujas o "escurrimiento".
- Diseñada para mejorar el acceso a preparaciones de difícil acceso, la cánula de la punta de calibre 20 incluida con la jeringa es fácil de doblar sin retorcerse para una colocación precisa del material. Gracias a un émbolo ergonómico con un agarre triangular, la jeringa es fácil de sujetar e inyectar, lo que mejora la experiencia de los dentistas y proporciona resultados excepcionales a los pacientes. El cilindro azul indica cuánto material de resina queda. Cuando sólo se ve el émbolo blanco, la jeringa está vacía.

Aplicaciones sugeridas

- Restauraciones de clase III y V
- Restauración de preparaciones de cavidades mínimamente invasivas (incluidas restauraciones oclusales pequeñas que no soportan tensiones)
- Base/liner debajo de restauraciones directas
- Reparación de pequeños defectos en restauraciones estéticas indirectas
- Sellador de fosas y fisuras
- Bloqueo de socavados
- Reparación de restauraciones temporales de resina y acrílico

Presentaciones

Cod Munnich	Producto	Presentación
576563	3M FILTEK SUPREME FLOW COLOR A2 REF:7032A2	Bolsa 2 jer. 2 gr c/u y 20 puntas dispensadoras
576562	3M FILTEK SUPREME FLOW COLOR A3 REF:7032A3	Bolsa 2 jer. 2 gr c/u y 20 puntas dispensadoras