

VASCULAR BARCELONA DEVICES, S.L.	DATA SHEET / FICHA TÉCNICA		
VB20-04ES-MO10 FICHA TECNICA VARIXIO Pro Mag Ed.01	29.07.2022	Page 1 / 3	

VARIXIO® PRO MAG

PREPROGRAMMED MAGNETIC STIRRER FOR THE PREPARATION OF SCLEROSING FOAM FOR THE TREATMENT OF VARICOSE VEINS / AGITADOR MAGNETICO PREPROGRAMADO PARA LA PREPARACIÓN DE ESPUMA ESCLEROSANTE PARA EL TRATAMIENTO DE VENAS VARICOSAS

Tradename / Nombre comercial:	VARIXIO® Pro Mag
Model reference / Referencia modelo:	VB04ES
Article reference / Referencia artículo:	VB04ES-ES00
EAN code / Código EAN:	8437021887075
Manufacturer / Fabricante:	VASCULAR BARCELONA DEVICES, S.L. Calle Oliana 27 08006 Barcelona, España



TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA

VARIXIO® Pro Mag is an electronic, digitally programmable, magnetic stirrer, fitted with a dock in which to fit a VARIXIO® Pod capsule. The stirrer contains a rotating magnetic element that aligns with the frothing disc inside the VARIXIO® Pod capsule to make it rotate at predefined combinations of speed and time according to the gas, sclerosing agent type, and concentration parameters selected by the user. VARIXIO® Pro Mag is intended for exclusive use with VARIXIO® Pod capsules for the preparation of foam for sclerotherapy of varicose veins.

VARIXIO® Pro Mag es un agitador magnético electrónico, programable digitalmente, provisto de una base en la que se aloja una cápsula VARIXIO® Pod. El agitador contiene un elemento magnético giratorio que se alinea con el disco agitador dentro de la cápsula VARIXIO® Pod para que gire a combinaciones predefinidas de velocidad y tiempo, de acuerdo con el gas, el tipo de agente esclerosante y los parámetros de concentración seleccionados por el usuario. VARIXIO® Pro Mag está diseñado para uso exclusivo con las cápsulas VARIXIO® Pod, con el fin de preparación de espuma esclerosante en el tratamiento varices.

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

Power supply unit / Unidad de fuente de alimentación	Input / Entrada:	100 – 240 V AC 1.0 A 50/60 Hz
	Output / Salida:	24 V DC 40 W.LPS
Operating voltage / Tensión de funcionamiento	24 V DC 1500 mA	
Power consumption / Consumo de energía	36 W (normal operation / funcionamiento normal) 2 W (standby operation / funcionamiento en espera)	
Power output / Salida de potencia	30 W	
Drive / Motor	EC flat motor / EC motor plano	

VASCULAR BARCELONA DEVICES, S.L.	DATA SHEET / FICHA TÉCNICA		
VB20-04ES-MO10 FICHA TECNICA VARIXIO Pro Mag Ed.01	29.07.2022	Page 2 / 3	

Protection to EN 60529 / <i>Protección según EN 60529</i>	IP20
Contamination level / <i>Nivel de contaminación</i>	2
Overvoltage category / <i>Categoría de sobrevoltaje</i>	II
Operation at a terrestrial altitude level / <i>Operación a nivel de altitud terrestre</i>	Max. 2000 m
Dimensions (W x D x H) / <i>Dimensiones (ancho x fondo x alto)</i>	122 x 178 x 54 mm
Weight / <i>Peso</i>	0.9 kg
Temperature range / <i>Rango de temperatura</i>	5 – 40 °C
Humidity / <i>Humedad</i>	20 – 80 %
Waste management / <i>Gestión de residuos</i>	WEEE (Waste from electrical and electronic equipment). Product must be collected and disposed of separately from household waste. / <i>RAEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos). El producto debe recogerse y eliminarse por separado de los residuos domésticos.</i>

REGULATIONS AND APPROVALS COMPLIED WITH BY THE PRODUCT / *NORMATIVAS Y HOMOLOGACIONES QUE CUMPLE EL PRODUCTO*

Dir. 2014/35/EU and its modifications / <i>Dir. 2014/35/EU y sus modificaciones</i>	Low Voltage Directive / <i>Directiva de Baja Tensión</i>
EC Dir. 2014/30/EU and its modifications / <i>EC Dir. 2014/30/EU y sus modificaciones</i>	EMC Directive / <i>Directiva de compatibilidad electromagnética</i>
EC Dir 2006/42 and its modifications / <i>EC Dir 2006/42 y sus modificaciones</i>	Machines Directive / <i>Directiva Relativa a máquinas</i>
EC Dir. 2011/65/EU and its modifications / <i>EC Dir. 2011/65/EU y sus modificaciones</i>	RoHS Directive as transposed into national laws. / <i>Directiva RoHS y su transposición a las legislaciones nacionales</i>
Harmonized Standards / <i>Normas armonizadas</i>	EN 61010-1:2010 EN 61010-2-051:2015 EN 61326-1:2013 EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 EN ISO 12100:2010

LOGISTICS / *LOGÍSTICA*

Number of units per box / <i>Número unidades por caja</i>	1
Packaging description / <i>Descripción embalaje</i>	Box contains 1 VARIXIO® Pro Mag sirrer unit, Instructions for Use, 1 power supply unit with exchangeable plug adapters. / <i>Caja</i>

VASCULAR BARCELONA DEVICES, S.L.	DATA SHEET / FICHA TÉCNICA		
VB20-04ES-MO10 FICHA TECNICA VARIXIO Pro Mag Ed.01	29.07.2022	Page 3 / 3	

	<i>contiene 1 unidad de agitador VARIXIO® Pro Mag Box, instrucciones de uso, 1 unidad de fuente de alimentación con adaptadores de enchufe intercambiables</i>
Storage / Almacenamiento	Keep in a dry place at temperatures not exceeding 40°C. / <i>Mantener en lugar seco a temperaturas no superiores a 40°C</i>