

Megadyne™

MEGADYNE™ E-Z CLEAN™

Electrodos Electroquirúrgicos

Diseñados para ahorrar tiempo
en el pabellón



ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

Contenido destinado a profesionales de la salud.

MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electrodo Electroquirúrgico con recubrimiento antiadherente PTFE, diseñado para reducir la acumulación de tejido carbonizado y ahorrar tiempo en el pabellón¹.

Los Electrodo MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ están diseñados para:

Ser fácil de limpiar:

- El revestimiento de PTFE antiadherente está diseñado para reducir la acumulación de tejido carbonizado, por lo que requiere menos limpieza¹
- Puede ser limpiado fácilmente con una esponja húmeda.

Entregar un efecto tisular consistente

- Diseñado para recubrirse uniformemente con el revestimiento de PTFE de alta calidad para una coagulación consistente en toda la superficie de la hoja.
- Diseñado para entregar un corte más limpio y uniforme¹

Mejorar la experiencia de pabellón

- Los Electrodo E-Z Clean pueden ahorrar tiempo en el pabellón
- Reducir la acumulación de tejido carbonizado puede disminuir el riesgo de incendio comparado con los electrodo de acero inoxidable sin recubrimiento²
- Los electrodo E-Z Clean están diseñados para reducir la acumulación de tejido carbonizado, lo que puede permitir configuraciones de menor potencia



Para detalles del product, vea las Instrucciones de Uso.

¹ Vs. uncoated stainless steel electrodes. ² Ignition of Debris on Active Electrosurgical Electrodes. ECRI Institute, Hazard [Health Devices Sep-Oct 1998; 27(9-10):367-70].

Una línea completa de MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electroodos Electroquirúrgicos para su pabellón

MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electroodos con Punta Modificada

MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electroodos con Punta Modificada brindan precisión para procedimientos en espacios confinados. Solo quedan expuestos 4 mm de la punta distal del electrodo, lo que puede minimizar las lesiones térmicas.



MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electroodos con Cono Protector

MEGADYNE™ E-Z CLEAN™

Los electrodos con cono protector se utilizan en espacios confinados y procedimientos con mucha humedad. Diseñados para evitar que los fluidos lleguen al electrodo, pueden minimizar el riesgo de lesiones térmicas causadas por desviaciones corriente alterna inducidas por la humedad.



MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electroodos Laparoscópicos Desechables

Los electrodos laparoscópicos desechables MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ proporcionan disección y coagulación para una amplia variedad de aplicaciones quirúrgicas. El revestimiento antiadherente de PTFE está diseñado para reducir la acumulación de tejido carbonizado, minimizando la reintroducción del instrumento durante la cirugía, porque rara vez tienen que retirarse para su limpieza.





MEGADYNE™ MEGA FINE™ Electroodos Electroquirúrgicos

La punta del electrodo MEGADYNE™ MEGA FINE™ está diseñada para proporcionar precisión quirúrgica y mínima necrosis térmica. Se puede usar en configuraciones de potencia más bajas para lograr el mismo efecto térmico que los electrodos con puntas más anchas.




Information sobre pedidos

MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ Electrodo Electroquirúrgicos

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
Electrodo con Punta Estándar 6,3 cm		0012	12
Electrodo Modificado con Aislante PTFE 6,3 cm		0012M	12
Electrodo con Punta Estándar Extra Larga 6,9cm		0012A	12
Electrodo Modificado con Aislante PTFE Extra Larga 6,9cm		0012AM	12
Electrodo Punta Roma 6,9cm		0113	12
Electrodo Punta Roma Modificado 6,9cm		0113M	12
Electrodo Hoja Extendida 16,5cm		0014	12
Electrodo Hoja Extendida Modificado con Aislante PTFE 16,5cm		0014M	12
Electrodo Hoja Extendida 10,16cm		0014A	12
Electrodo Hoja Extendida Modificado con Aislante PTFE 10,16cm		0014AM	12
Electrodo Bola 5cm		0015	12
Electrodo Bola 11,7cm		0009	12
Electrodo Aguja Extendida 15,3cm		0016	12
Electrodo Aguja Extendida Modificado 15,3cm		0016M	12
Electrodo Aguja Extendida 10,16cm		0016A	12
Electrodo Aguja Extendida Modificada 10,16cm		0016AM	12
Electrodo Aguja Bayoneta		0028M	12
Electrodo Punta Estándar Bayoneta Modificado		0029M	12

Electrodos MEGADYNE™ MEGA FINE™

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
Electrodo Aguja MegaFine™ 16,5cm		0121	12
Electrodo Aguja Extendida MegaFine™ 6,3 cm		0118A	12
Electrodo Aguja MegaFine™ 5cm		0118	12
Aguja Angulada MegaFine™ 5cm, 45-grados		0119	12
Aguja Angulada MegaFine™ 5cm, 45-grados, 3mm		0119A	12
Aguja Angulada MegaFine™ 5cm, 90-grados		0120	12


Electrodos MEGADYNE™ E-Z CLEAN™ con Cono Protector

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
Electrodo Hoja Modificado con Aislación con PTFE y Cono Protector 6,3 cm		0012MD	24
Electrodo Hoja Modificado con Aislación con PTFE y Cono Protector 6,9cm		0012AMD	24
Electrodo Hoja Modificado con Aislación con PTFE y Cono Protector 10,16cm		0014AMD	24
Electrodo Hoja Modificado con Aislación con PTFE y Cono Protector 16,5cm		0014MD	24
Electrodo Aguja Modificado con Aislación con PTFE y Cono Protector 6,9cm		0013MD	24

Electrobisturíes DESECHABLE MEGADYNE™ E-Z CLEAN™

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
Electrobisturí con Switch Oscilante con electrodo E-Z CLEAN™		0030	50
Electrobisturí con Switch Oscilante con electrodo E-Z CLEAN™ y funda		0030H	50
Electrobisturí con Switch de Botón y electrodo E-Z CLEAN™		0035	50
Electrobisturí con Switch de Botón, electrodo E-Z CLEAN™ y funda		0035H	50

Electrodos Laparoscópicos Desechables MEGADYNE™ E-Z CLEAN™

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
Hoja Estándar 33cm		0017	6
Espátula estándar 33cm		0018	6
Espátula Curva estándar 33cm		0018C	6
Espátula Curva con control por pedal 33cm		0018CS	6
Hoja Curva Estándar 33cm		0019	6
Hoja Curva con control por pedal 33cm		0019S	6
Hoja Curva Estándar 45cm		0019L	6
Hoja Curva con control por pedal 45cm		0019LS	6
L-Hook Estándar 33cm		0020	6
L-Hook con control por pedal 33cm		0020S	6
L-Hook Estándar 45cm		0020L	6
L-Hook con control por pedal 45cm		0020LS	6
J-Hook Estándar 33cm		0021	6
J-Hook con control por pedal 33cm		0021S	6
J-Hook Estándar 45cm		0021L	6
J-Hook con control por pedal 45cm		0021LS	6
Alambre en L Estándar 33cm		0100	6
Aguja Estándar 33cm		0022	6
Aguja Estándar con control por pedal 33cm		0022S	6
Bola Estándar 33cm		0024	6
Alambre en O con control por pedal 33cm		0026S	6
Alambre en L Estándar 33cm		0100	6
Alambre en L con control por pedal 33cm		0100S	6
Alambre en L Estándar 45cm		0100L	6
Alambre en L con control por pedal 45cm		0100LS	6
Alambre en J con control por pedal 33cm		0105S	6

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
 Cable de Control Reutilizable para Interruptor de Pedal (3mts)	0075	1

MEGADYNE™ MEGA POWER™ Generador Electroquirúrgico con modo ACE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR CAJA
 MEGA POWER™ Generador con modo ACE	1000	1