

PDS* II

Sutura Absorbible (Polidioxanona)



PDS* II

Sutura Absorbible (Polidioxanona)

Sutura

Sutura absorbibles **PDS* II** (polidioxanona).

Tipo

Monofilamento.

Color Del Material

Incoloro y Violeta

Materia prima

Polímero de poliéster.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

3-0 y Mayor

80% en 2 semanas

70% en 4 semanas

60% en 6 semanas

4-0 y Menor

60% en 2 semanas

40% en 4 semanas

35% en 6 semanas

Tiempo De Absorción

Absorción completa entre 182-238 días. Se absorbe por hidrólisis.

Reacción Tisular

Ligera.

Usos Frecuentes

- Cierre pared abdominal
- anastomosis
- Cirugía Pediátrica
- Ortopedia
- Cirugía Cardiovascular

Presentación

7/0 hasta 2.

Color Del Empaque

Plateado.

Corte Convencional - PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
PC-1 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm 	Incoloro Monofilamento	45 cm	Z833G							
PC-3 PRIME 3/8 circ. 16,0 mm 	Incoloro Monofilamento	45 cm		Z844G	Z845G					

Reverso Cortante - PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
P-1 3/8 circ. 11 mm 	Violeta Monofilamento	45 cm	Z487G							
P-3 3/8 circ. 13,0 mm 	Incoloro Monofilamento	45 cm		Z493G	Z494G					
PS-2 3/8 circ. 19,0 mm 	Incoloro Monofilamento	45 cm			Z496G	Z497G				
PS-1 3/8 circ. 24,0 mm 	Incoloro Monofilamento	45 cm				Z683G				

Reverso Cortante

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
OS-4 1/2 circ. 22,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm								Z695G
OS-6 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm							Z534G	

Punta Trocar

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
STP10 254 mm Recta	Incoloro Monofilamento	70 cm						Z997G		

PDS* II

Sutura Absorbible (Polidioxanona)

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
(2)BV-1 3/8 circ. 9,3 mm 	Violeta Monofilamento	75cm	Z135H							
		60cm	Z155H	Z117H						
(2)BV 3/8 circ. 11,0 mm 	Violeta Monofilamento	75cm		Z123H						
(2)C-1 3/8 circ. 13,0 mm 	Violeta Monofilamento	75cm		Z127H	Z126H					
(2)RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Violeta Monofilamento	75cm			Z320H					
		90cm			W9108H	W9109T				
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Violeta Monofilamento	70cm			Z303H	Z304H	Z305H			
SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Monofilamento	70cm				Z315H	Z316H	Z317H		
CT-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Monofilamento	70cm							Z334H	
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Monofilamento	70cm					Z338H	Z339H	Z340H	Z341H
		90cm							Z346H	Z347H
CT 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Monofilamento	70cm							Z352H	Z353H
TP-1 1/2 circ. 65,0 mm 	Violeta Monofilamento LOOP	120cm								Z880G
XLH 1/2 circ. 70,0 mm 	Violeta Monofilamento LOOP	120cm								Z881G