

	FICHA TECNICA TORNILLOS DE BLOQUEO CORTICAL AUTOPERFORANTES DE 4. 5mm		
	Código: DE-IDI-0088-106	Fecha de publicación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA TORNILLOS DE BLOQUEO CORTICAL AUTOPERFORANTES DE 4.5 mm			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Tornillo de bloqueo cortical autoperforante 4.5 mm		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación. Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.		
USOS	Empleados habitualmente como sistema de fijación para la osteosíntesis en general. Puedes ser usados en combinación con placas bloqueadas para tornillos de 4.5mm de diámetro		
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno.		



FICHA TECNICA TORNILLOS DE BLOQUEO CORTICAL AUTOPERFORANTES DE 4. 5mm

Código: DE-IDI-0088-106


Fecha de publicación: 02-10-2012

Versión: 1

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Planos: CPP-284

TORNILLOS BLOQUEADOS CORTICALES AUTOPERFORANTES DE 4.5mm

Referencia	Código	Imagen	Longitud
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 12MM	TBCAP4512		12
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 14MM	TBCAP4514		14
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 16MM	TBCAP4516		16
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 18MM	TBCAP4518		18
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 20MM	TBCAP4520		20
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 22MM	TBCAP4522		22
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 24MM	TBCAP4524		24
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 25MM	TBCAP4525		25
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 26MM	TBCAP4526		26
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 28MM	TBCAP4528		28
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 30MM	TBCAP4530		30
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 32MM	TBCAP4532		32
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 34MM	TBCAP4534		34
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 35MM	TBCAP4535		35
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 36MM	TBCAP4536		36
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 38MM	TBCAP4538		38
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 40MM	TBCAP4540		40
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 42MM	TBCAP4542		42
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 44MM	TBCAP4544		44
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 45MM	TBCAP4545		45




FICHA TECNICA TORNILLOS DE BLOQUEO CORTICAL AUTOPERFORANTES DE 4. 5mm

Código: DE-IDI-0088-106

Fecha de publicación: 02-10-2012

Versión: 1

TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 46MM	TBCAP4546
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 48MM	TBCAP4548
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 50MM	TBCAP4550
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 52MM	TBCAP4552
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 54MM	TBCAP4554
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 55MM	TBCAP4555
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 56MM	TBCAP4556
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 58MM	TBCAP4558
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 60MM	TBCAP4560
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 65MM	TBCAP4565
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 70MM	TBCAP4570
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 75MM	TBCAP4575
TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 80MM	TBCAP4580



46
48
50
52
54
55
56
58
60
65
70
75
80