sampedro	FICHA TECNICA CLAVO RETROGRADO FÉMUR				
SISTEMAS DE TISACIÓN ÓSEA	Código: DE	E-IDI-0088-27	Fecha de publica	ación: 02-10-2012	Versión: 1
II.	IFORMACIÓN BÁSI	CA CLAVO RETRO	OGRADO FÉMUR		
NOMBRE DEL PRODUCTO	Clavo Retrogrado Fëmur				
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S				
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S				
ΓΙΡΟ DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.				
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque				
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B				
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08				
	DDUED	A C V DDECAUCION	IEC		
		AS Y PRECAUCION		F 400 00	
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.				
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.				
usos	<ul> <li>Fracturas supracondíleas abiertas y cerradas.</li> <li>Fracturas conminutas con extensión intrarticular distal.</li> <li>Fracturas distales en huesos osteopénicos.</li> <li>Fracturas patológicas e inminentes supracondileas y resección de tumor.</li> <li>Falla s en osteosíntesis primaria del fémur distal.</li> <li>No uniones, Pseudoatrosis, Malas uniones y algunas osteotomías correctivas.</li> <li>Fractura ipsilateral de fémur , tibia y/o rótula.</li> <li>Combinación con fracturas de acetábulo, pelvis, cuello del fémur o artroplastia de cadera</li> </ul>				
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser estérilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contacta nuestros representantes.  Material no apto para uso en animales.				
	DIMENSIONES (	GENERALES DEL I	PRODUCTO		
	Código	Diámetro (mm)	Longitud (mm)		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 170mm	CS1117	11	170		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 200mm	CS1120	11	200		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 250mm	CS1125	11	250		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 280mm	CS1128	11	280		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 300mm	CS1130	11	300		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 320mm	CS1132	11	320		
CLAVO RETROGRADO 11mm x 340mm	CS1134	11	340		